

SONO  SWISS<sup>®</sup>**Ultraäänipuhdistuslaite DURA-T, Tilavuus: 18l****Tilaustiedot**

Tilausnumero	082924 18
GTIN	2050002040373
Tuoteluokka	04E

**Kuvaus****Malli:**

Altaat vedettyä tai hitsattu ruostumatonta terästä. 30 °C:n - 80 °C:n lämpötilan ohjaus 5 °C:n välein.

Pöytämalli: DURA-T – hitsatut, ruostumattomasta DUPLEX-teräksestä valmistetut altaat soveltuvat monivuorokäyttöön.

**Käyttö:**

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan (nro 082930). Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä.

**Toimituksen sisältö:**

Ultraäänipuhdistuslaite, jossa kansi, ilman koria (nro 082926).

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Sisäkori löytyy verkkokaupasta numerolla 082926.

**Tekninen kuvaus**

Kuumennusteho	800 W
Ultraäänen huipputeho	800 W

Laajennusmahdollisuus kuivatusmoduuli	ei
Laajennusmahdollisuus pumppusuodatus	ei
Laitteen pituus	386 mm
Laajennusmahdollisuus öljynerotin	ei
Puhdistusaltaan tilavuus	18 l
Puhdistusaltaan leveys	300 mm
Laitteen leveys	355 mm
Paino	8,7 kg
Laajennusmahdollisuus huuhtelumoduuli	ei
Laitteen korkeus	320 mm
Puhdistusaltaan korkeus	200 mm
Puhdistusaltaan pituus	330 mm
Nimellisjännite	230 V
sisäkorin pituus	267 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sisäkorin leveys	241 mm
Tehonkulutus	1000 W
Nimellisisältö	12,9 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

## Tarvikkeet

UltraäänitehopuhdistusaineT2 Täyttömäärä l/kg 2,5	082932 2,5
UltraäänitehopuhdistusaineT4 Täyttömäärä l/kg 2,5	082934 2,5
UltraäänitehopuhdistusaineT5 Täyttömäärä l/kg 10	082935 10
UltraäänitehopuhdistusaineT1 Täyttömäärä l/kg 2,5	082930 2,5
UltraäänitehopuhdistusaineT2 Täyttömäärä l/kg 10	082932 10
Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg AK	082931 AK
UltraäänitehopuhdistusaineT1 Täyttömäärä l/kg 10	082930 10

Korroosiosuojaus Täyttömäärä l/kg 1	082931 1
UltraäänitehopuhdistusaineT4 Täyttömäärä l/kg 10	082934 10