

Garant GRIDLINE

Alakaappi, jossa umpilevyvariovet, Korkeus: 2000mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940001 2000
GTIN	4062406279646
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi, 20×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.

Toimituksen sisältö:

Kaappi ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95. TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua. Nämä kaapit soveltuvat täydellisesti **järjestelmälaukkujen säilytykseen**. Sopivat järjestelmälaukut löytyvät Käsi- ja mittaustyökalut -luettelosta numerolla 693330.

Tekninen kuvaus

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut
enimmäishyllykuorma (metallilla)

100 kg

Paino	81 kg
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Leveys G	20
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Leveys	500 mm
Syvyys	500 mm
Lokeroalustojen määrä	5
Korkeus	2000 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Kahvan sijainti	keskellä
Syvyys G	20
ComfortClose	ei
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Vetolaatikko parikaappeihin, leveys 20G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940640 125
Basic-valaisinsarja GridLine-kaappeihin, joissa on pariovet kaapin korkeuteen 2000 mm	940501 2000
	940640 100

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 100 mm

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 200 mm

940640 200

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 75 mm

940640 75

Hyllynkannatinsarja GridLine-kaapeille20 osaa Tyyppi F

940559 F

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 300 mm

940640 300

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11

914226 GP11

Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden
etukorkeus 150 mm

940640 150

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20

940550 20

Hylly, uritettu kaapin/osaston leveydelle G 20

940552 20

Viisto hylly kaapin/osaston leveydelle G 20

940560 20