



Kierrepora-Bit, höyrytetty, M: M5



Tilaustiedot

Tilausnumero	130990 M5
GTIN	4062406281243
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Käyttö poraustavalla: enintään 1,5×D läpäreiällä

Standardi: Tehdasnormi

Kierrenormi: DIN 13

Etuviiste: B

Leikkaussuunta: Oikea

Kierrettyökalun tyyppi: Käsikierretappi

Kierteennousu: 0,8 mm

Kokonaispituus L kierretappi-kärki: 34 mm

Teräpituus L_c kierretappi-kärki: 14 mm

Kavennuksen Ø D₁ kierretappi-kärki: 3,9 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L kierretappi-kärki	34 mm
Teräpituus L _c kierretappi-kärki	14 mm
Kavennuksen Ø D ₁ kierretappi-kärki	3,9 mm
Kierrenormi	DIN 13
Alkureiän Ø	4,2 mm

Kierteennousu	0,8 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Etuviiste	B
Standardi	Tehdasnormi
Kierrettyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Pinnoitus	höyrytetty
Kierretyyppi	M
Lastuava aine	HSS
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kylkikulma	60 astetta
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Tuotetyyppi	Kierretappi

Tarvikkeet

Kierretappi-kärkien sarja liitântävarrella Metrisille kierteille M3-10

130995 M3-10