



Kierrepora-Bit, höyrytetty, M: M8



Tilaustiedot

Tilausnumero	130990 M8
GTIN	
Tuoteluokka	12H

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.

Tekninen kuvaus

Kierrenormi	DIN 13
Alkureiän Ø	6,8 mm
Kierteennousu	1,25 mm
Kierreyökalun tyyppi	Käsikierretappi
Etuviiste	B
Leikkaussuunta	Oikea
Standardi	Tehdasnormi
Kierteelle	M8
Kavennuksen Ø D ₁	5,9 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Terän pituus L _c	18 mm
Pinnoitus	höyrytetty
Kierretyyppi	M

Lastuava aine	HSS
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Kylkikulma	60 astetta
Käyttö poraustavalla	enintään 1,5×D läpäreiällä
Tuotetyyppi	Kierrepora-Bit

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		