


Garant GRIDLINE

**Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin  
leveys 30G, 26x20G, laatikoiden etukorkeus: 150mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	942580 150
GTIN	4062406281311
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Laatikot asennettaviksi GridLinen **liukuovella** varustettuihin isoihin ja raskaiden tavaroiden kaappiin.

Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

**Sopii:**

Kaapit nro 941045 – 941077, nro 942345 – 942367, nro 942745 – 942767, nro 942845 – 942867.

**Pintakäsittely:**

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Koko 30 ja koko 40 sopivat 60G ja 80G leveisiin kaappeihin, koska niissä on 2 osastoa. Laatikot eivät sovi pariovikaappeihin.

**Tekninen kuvaus**

Paino	8 kg
Hyötysyvyys G	20
Hyötyleveys G	26
Hyötykorkeus	125 mm
Hyötyleveys	650 mm

Hyötysyvyys	500 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×20G
Tuotetyyppi	Laatikko

## Tarvikkeet

Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 26X20	951885 26X20
Vetolaatikkomatto Mitta G 26X20	951830 26X20
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 26X20	951910 26X20