


Garant GRIDLINE

**Laatikko liukuovella varustettuihin isoihin / raskaiden tavaroiden kaappeihin
leveys 40G, 36×20G, laatikoiden etukorkeus: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	942583 100
GTIN	4062406281359
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Laatitot asennettaviksi GridLinen **liukuovella** varustettuihin isoihin ja raskaiden tavaroiden kaappiin.

Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Uudenlainen vetolaatikkojärjestelmä voidaan varustaa tilanjakomateriaalilla.

Sopii:

Kaapit nro 941045 – 941077, nro 942345 – 942367, nro 942745 – 942767, nro 942845 – 942867.

Pintakäsittely:

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Laatikoiden runko ei ole määritettävissä, aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koko 30 ja koko 40 sopivat 60G ja 80G leveisiin kaappeihin, koska niissä on 2 osastoa. Laatitot eivät sovi pariovikaappeihin.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus	75 mm
Hyötysyvyys G	20
Paino	6 kg
Hyötyleveys G	36
Hyötysyvyys	500 mm
Hyötyleveys	900 mm

Materiaalin paksuus	0,9 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	36×20G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Urakumimatto laatikoihin Mitta, G 36X20	951910 36X20
Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
Vetolaatikkomatto Mitta G 36X20	951830 36X20
Liukuestemattosarja vetolaatikoille5 osaa Mitta, G 36X20	951885 36X20