

Garant GRIDLINE

Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 30G, 26×14G, laatikoiden etukorkeus: 150mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940651 150
GTIN	4062406281434
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Laatikot asennettaviksi GridLinen liukuovi- ja ruloakaappeihin. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit.

Sopii:

Kaapit nro 940089, nro 940109, nro 940165 – 940237, nro 940885 – 940907.

Pintakäsittely:

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Uralistojen jakaminen ei ole mahdollista, koska laatikon pohja on kiinni.

Tekninen kuvaus

Paino	15 kg
Hyötysyvyys G	14
Hyötyleveys G	26
Hyötykorkeus	125 mm
Hyötyleveys	650 mm
Hyötysyvyys	350 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg

Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G	26×14G
Tuotetyyppi	Laatikko

Tarvikkeet

Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
---	-----------