


Garant GRIDLINE

**Laatikko liukuovikaappeihin, leveys 40G, 36×14G, laatikoiden etukorkeus: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940652 300
GTIN	4062406281717
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Laatikot asennettaviksi GridLinen liukuovi- ja ruloakaappeihin. Alumiiniset vedinlistat, joissa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit.

**Sopii:**

Kaapit nro 940089, nro 940109, nro 940165 – 940237, nro 940885 – 940907.

**Pintakäsittely:**

Laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

**Huomautus:**

Uralistojen jakaminen ei ole mahdollista, koska laatikon pohja on kiinni.

**Tekninen kuvaus**

Paino	21 kg
Hyötysyvyys G	14
Hyötykorkeus	275 mm
Hyötyleveys G	36
Hyötyleveys	900 mm
Hyötysyvyys	350 mm
Materiaalin paksuus	0,9 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %

Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötisyvyys G	36×14G
Tuotetyyppi	Laatikko

---

## Tarvikkeet

Comfort Close -vetolaatikkojen vaimennusjärjestelmä Vetolaatikon kantavuus 75 kg	950180 75
---	-----------