

**Tarkkuus-ulkokehähiomalaikka H×S×K (mm), 400×40×127, Tyyppi: A80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	594590 A80
GTIN	9003176559199
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Erittäin tehokkaat ulkopyöröhiomalaikat, keraaminen sideaine. Hiomalaikan rakenteessa rakeet ja sideaine on yhdistetty optimaalisella tavalla, tuloksena erinomainen sidoslujuus ja valmistusprosessi:

- **Tehokas leikkaavuus ja lyhyemmät hioma-ajat, vähäinen kuluminen.**
- **Vähäinen lämpökuormitus, työstettävä kappale ei kuumene.**
- **Seisokkiajoilta vältytään pitkien oikaisuvälien ansiosta.**

Tyyppimerkinnät: 454A 802J10 V3. Sintratun korundin ansiosta pitkä käyttöikä ja parempi hiontateho. Soveltuu etenkin **runsasseosteisille teräksille / HSS:lle.**

Käyttö:

- **Yleiskäyttöinen ulkopyöröhionnassa (pitkittäishionta, suora/viisto pistohionta).**
- **Kaikkiin tavallisiin hiomakoneisiin muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa (esim. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin jne.)**
- **Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.**

Huomautus:

Sopii myös tasohiontaan.

Muoto: 1

Muoto: 1

Tekninen kuvaus

Hionta-menetelmä	ulkoympärys
Hioma-aine	sintrattu korundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	454A 80J10 V3
Muoto	1
Laikan Ø D	400 mm
Laikan leveys T	40 mm
Tuotenimen määrite	400×40×127
Reiän Ø H	127 mm
Tuotetyyppi	Hiomalaikka ulkopuoliseen pyöröhiontaan

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		