



Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 11mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 614905 11 |
| GTIN | 3662424064999 |
| Tuoteluokka | 63V |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkki ja kiintopää räikkätoiminnolla. Kiintopäässä oleva lisäräikkämekanismi mahdollistaa nopean kiristämisen ilman, että avainta joudutaan asettamaan uudelleen. Lenkipäähän on integroitu jousi, joka estää luiskahtamisen kiinnitysvälineestä – vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kidan leveys b | 23,7 mm |
| Avainkoko | 11 mm |
| Kidan korkeus h ₁ | 5,2 mm |
| Lenkin Ø D | 22 mm |
| Renkaan korkeus h ₂ | 7,7 mm |
| Avaimen pituus L | 165 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| tartuntakulma | 5 astetta |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä |
| Pinta | kromattu |

| | |
|--------------------------|------------|
| kääntyvä pää | ei |
| Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |