



Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614905 10
GTIN	3662424064982
Tuoteluokka	63V

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkki ja kiintopää räikkätoiminnolla. Kiintopäessä oleva lisäräikkämekanismi mahdollistaa nopean kiristämisen ilman, että avainta joudutaan asettamaan uudelleen. Lenkipäähän on integroitu jousi, joka estää luiskahtamisen kiinnitysvälineestä – vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Lenkin Ø D	20,2 mm
Kidan leveys b	22,7 mm
Renkaan korkeus h ₂	7,3 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	158 mm
Kidan korkeus h ₁	5,1 mm
Avainkoko	10 mm
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain