



## Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614905 8
GTIN	3662424064968
Tuoteluokka	63V

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Lenkki ja kiintopää räikkätoiminnolla. Kiintopäässä oleva lisäräikkämekanismi mahdollistaa nopean kiristämisen ilman, että avainta joudutaan asettamaan uudelleen. Lenkipäähän on integroitu jousi, joka estää luiskahtamisen kiinnitysvälineestä – vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan leveys b	18,6 mm
Avainkoko	8 mm
Lenkin Ø D	16,8 mm
Avaimen pituus L	140 mm
Renkaan korkeus h <sub>2</sub>	6,5 mm
Kidan korkeus h <sub>1</sub>	4,6 mm
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain