



## Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	614905 14
GTIN	3662424065026
Tuoteluokka	63V

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Lenkki ja kiintopää räikkätoiminnolla. Kiintopäässä oleva lisäräikkämekanismi mahdollistaa nopean kiristämisen ilman, että avainta joudutaan asettamaan uudelleen. Lenkipäähän on integroitu jousi, joka estää luiskahtamisen kiinnitysvälineestä – vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

Avainkoko	14 mm
Kidan leveys b	30,8 mm
Lenkin Ø D	27 mm
Kidan korkeus h <sub>1</sub>	5,9 mm
Renkaan korkeus h <sub>2</sub>	9 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avaimen pituus L	190 mm
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain