



Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614905 12
GTIN	3662424065002
Tuoteluokka	63V

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkki ja kiintopää räikkätoiminnolla. Kiintopäessä oleva lisäräikkämekanismi mahdollistaa nopean kiristämisen ilman, että avainta joudutaan asettamaan uudelleen. Lenkipäähän on integroitu jousi, joka estää luiskahtamisen kiinnitysvälineestä – vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Kidan leveys b	26,8 mm
Avainkoko	12 mm
Avaimen pituus L	171 mm
Kidan korkeus h ₁	5,4 mm
Renkaan korkeus h ₂	8,2 mm
Lenkin Ø D	23,2 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain