



Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614905 19
GTIN	3662424065071
Tuoteluokka	63V

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkki ja kiintopää räikkätoiminnolla. Kiintopäessä oleva lisäräikkämekanismi mahdollistaa nopean kiristämisen ilman, että avainta joudutaan asettamaan uudelleen. Lenkipäähän on integroitu jousi, joka estää luiskahtamisen kiinnitysvälineestä – vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Renkaan korkeus h_2	11,2 mm
Avainkoko	19 mm
Kidan leveys b	41,2 mm
Kidan korkeus h_1	7,4 mm
Avaimen pituus L	247 mm
Lenkin $\varnothing D$	33,9 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain