



Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	614905 16
GTIN	3662424065040
Tuoteluokka	63V

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Lenkki ja kiintopää räikkätoiminnolla. Kiintopäässä oleva lisäräikkämekanismi mahdollistaa nopean kiristämisen ilman, että avainta joudutaan asettamaan uudelleen. Lenkkipäähän on integroitu jousi, joka estää luiskahtamisen kiinnitysvälineestä – vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Renkaan korkeus h_2	9,9 mm
Avaimen pituus L	208 mm
Lenkin $\varnothing D$	30 mm
Kidan leveys b	34,9 mm
Kidan korkeus h_1	6,6 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainkoko	16 mm
tartuntakulma	5 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu

kääntyvä pää	ei
Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
Tuotetyyppi	Ruuviavain