



## Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu, Avainkoko: 18mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 614905 18     |
| GTIN         | 3662424065064 |
| Tuoteluokka  | 63V           |

### Kuvaus

#### Malli:

Muottiintaottu. Lenkki ja kiintopää räikkätoiminnolla. Kiintopäessä oleva lisäräikkämekanismi mahdollistaa nopean kiristämisen ilman, että avainta joudutaan asettamaan uudelleen. Lenkkipäähän on integroitu jousi, joka estää luiskahtamisen kiinnitysvälineestä – vääntösuunta vaihdettavissa. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

#### Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Avainkoko                      | 18 mm                 |
| Lenkin Ø D                     | 32,8 mm               |
| Avaimen pituus L               | 236 mm                |
| Kidan korkeus h <sub>1</sub>   | 7,4 mm                |
| Avainkoon mitat                | metriset mitat        |
| Renkaan korkeus h <sub>2</sub> | 10,7 mm               |
| Kidan leveys b                 | 38,4 mm               |
| tartuntakulma                  | 5 astetta             |
| Valmistusmenetelmä             | muottiintaottu        |
| Raaka-aine                     | kromivanadiiniterästä |
| Pinta                          | kromattu              |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| kääntyvä pää             | ei         |
| Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä      |
| Tuotetyyppi              | Ruuviavain |