




Holkkiavainsarja 1/4", nelikulmainen 30 osaa, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	630366 6
GTIN	4018754260614
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.

Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, ja urakantaruuveille, joiden kierre M2,5 - M5.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 12 kpl nro 631000 koot 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Kuusiokolokärjet: 4 kpl nro 631700 koot 3; 4; 5; 6

Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl nro 675310 koot 1; 2; 3

Kärjet, C 6,3, urakantaruuveille: 4 kpl nro 675250 koot 3,5; 4; 5,5; 8

Teränpidin: 1 kpl, vastaa nroa 676800 koko 4/4

T-väännin: 1 kpl nro 633000 koko 116

Käsikahva: 1 kpl nro 632800 koko 150

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 632400 koot 50; 150

Murrosnivel: 1 kpl nro 633500 koko 1/4

Räikkä: 1 kpl nro 632000 koko 1/4

säilytys: ABS-muovilaatikko

Tekninen kuvaus

Pituus	322 mm
Leveys	134 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 7 mm	631000 7
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 10 mm	631000 10
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 150 mm	632400 150
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 8 mm	631000 8
Jatkokappale, 1/4" Kokonaispituus 50 mm	632400 50
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 11 mm	631000 11
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4 mm	631000 4
Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 4 mm	675250 4
T-väänin, 1/4 tuumaa Kokonaispituus mm	633000
Käsikahva, 1/4 tuumaa Kokonaispituus mm	632800
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm	675310 1/25
Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 5,5 mm	675250 5,5
Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 3 mm	675250 3
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 6 mm	631000 6
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5,5 mm	631000 5,5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 5 mm	631000 5
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 4,5 mm	631000 4,5
Liitinkappale Tyyppi 4/4	676800 4/4
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 6 mm	631700 6
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 3 mm	631700 3

6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 9 mm	631000 9
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm	675310 2/25
Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Terän leveys 8 mm	675250 8
Räikkä, suunnanvaihdin, 1/4" Tyyppi 1/4	632000 1/4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 13 mm	631000 13
Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Ristikantakoko / Kokonaispituus 3/25 mm	675310 3/25
Murrosnivel, 1/4 tuumaa Tyyppi 1/4	633500 1/4
6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Avainkoko 12 mm	631000 12
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 5 mm	631700 5
6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 1/4 tuumaapitkä Kuusikulma 4 mm	631700 4