



Suodatinsäädin, Sisäkierteen Ø: 1/2tuuma



Tilaustiedot

Tilausnumero	080011 1/2
GTIN	4047322686358
Tuoteluokka	08A

Kuvaus

Malli:

Moduulirakenteinen **huoltoyksikkö** (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalentimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säästöalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.

Suodatinsäädin polykarbonaattiasialla ja manometrillä.

Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalentimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.

Tekninen kuvaus

Korkeus (k)	248 mm
Tuotetyyppi	Paineenalennin

