

**Garant****Turvaletkukela, muovirunko Vesi, Käytettävissä oleva letkun pituus: 15m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080079 15
GTIN	4062406284695
Tuoteluokka	01A

**Kuvaus****Malli:**

- Turvaletkukela erittäin kestävällä, suljetulla muovikotelolla sopii käytettäväksi likaisissa ja pölyisissä kohteissa.
- Letkunohjaus ja hallittu sisäänvetojärjestelmä.
- Integroitu pysäytinpallo.
- PU-letku, hyvä hankauksenkesto ja teräksiset paineilialiittimet, soveltuu suuriin virtausnopeuksiin.
- Kääntyvä seinäpidike, kiinnitys mahdollista seinään ja kattoon.

Vesiletkukela nesteille. Letkun väri teräksensininen.

**Toimituksen sisältö:**

Mukana suukappale.

**Huomautus:**

Vesiliitin katso nro 080149 1/2.

**Tekninen kuvaus**

Suurin käyttöpaine	16 bar
Kotelon väri	sininen
Käytettävissä oleva letkun pituus	15 m

Letkun väri	sininen
Aukikelausautomaattiikka SCS	kyllä
Kotelon materiaali	muovi
Letkun ulko-Ø	13,5 mm
Letkun sisä-Ø	9,5 mm
Liitäntä lähtö	1/2 tuuma
Letkun materiaali	polyuretaani
Kotelon syvyys	190 mm
Kotelon korkeus	409 mm
Kotelon leveys	490 mm
sopii	Nesteet
Tuotetyyppi	Letkukelat

## Tarvikkeet

Letkukelan varaosat Tyyppi 12	080081 12
Letkukelan varaosat Tyyppi 15	080081 15
Letkukelan varaosat Tyyppi 14	080081 14
Letkukelan varaosat Tyyppi 3	080081 3
Letkukelan varaosat Tyyppi 6	080081 6
Letkukelan varaosat Tyyppi 9	080081 9