

Garant**Turvajohtokela, Tyyppi: 15****Tilaustiedot**

Tilausnumero	081198 15
GTIN	4062406284701
Tuoteluokka	01A

Kuvaus**Malli:**

Kaapelikela, **ohjattu sisään- ja uloskelausautomaatiikka, monta lukitusporrasta joka kierroksella**. Erittäin kestävä, umpinainen **muovikotelo**. Terminen **ylikuumenemissuoja**, kestävä H07RN-F neopreenikaapeli, pistokeliitäntä.

Helppo seinä- tai kattokiinnitys, **kääntöalue 180°**.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Käyttö:

Parannettu ergonomia vedonpoiston ansiosta; työtila säilyy siistinä ja tapaturmilta ja loukkaantumisriskiltä vältytään, kun kaapelit eivät kiemurtele lattialla.

Huomautus:

Jousipalautteiset letkukelat, katso nro 080066–080079.

Tekninen kuvaus

Pituus	496 mm
Leveys	192 mm

Kaapelin rakenne	3G1,5
Kaapelin pituus	15 m
Korkeus	401 mm
Nimellisteho avattuna	2400 W
Kaapelin materiaali	Neopren-kumi
Kaapeliluokka	H07RN-F
Nimellisjännite	250 V
IP-suojaluokka	IP 44
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Kaapelikela

Tarvikkeet

Letkukelan varaosat Tyyppi 16	080081 16
Letkukelan varaosat Tyyppi 10	080081 10
Letkukelan varaosat Tyyppi 12	080081 12
Letkukelan varaosat Tyyppi 14	080081 14