

**Garant****ZCMX 050204, Laji: HBZ035**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	268420 HBZ035
GTIN	4062406283407
Tuoteluokka	21E

## Kuvaus

**Malli:**

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

sopii työkalun Ø:lle  $D_c$ : 10 mm

Laji: HBZ035

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jyrä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 190 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 190 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	P
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 2 mm
Nirkon säde	0,4 mm

Pinnoitus	PVD
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 050204
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HBZ035
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
sopii työkalun Ø:lle D <sub>c</sub>	10 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä