

Garant**ZCMX 050204, Laji: HBZ025**

Tilaustiedot

Tilausnumero	268420 HBZ025
GTIN	4062406283391
Tuoteluokka	21E

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen keskikarkea materiaali PVD-pinnoitteella. Ensisijainen valinta sorvaus- ja poraussovelluksiin.

sopii työkalun Ø:lle D_c : 10 mm

Laji: HBZ025

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 2 mm

Syöttö, jyräntä: 0,1 - 0,3 mm

Syöttö, poraus: 0,03 - 0,12 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	ZCMX 050204
Laji	HBZ025
Nirkon säde	0,4 mm

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 210 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pääkäyttöalue	P
Pinnoitus	PVD
Syöttö, jysintä	0,1 - 0,3 mm
Syöttö, poraus	0,03 - 0,12 mm
sopii työkalun Ø:lle D_c	10 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä