

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261332 16/07
GTIN	4062406283575
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	7 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	14,5 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
ISO-koodi pidin	E16M SVLCR/L07
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Pään pituus L <sub>1</sub>	55 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------