

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261332 10/07
GTIN	4062406283551
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	12,5 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kiinnityspituus $L_2$	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Keskisiirto $L_3$	7 mm
Pään pituus $L_1$	32 mm
Kokonaispituus $L$	100 mm
Kaulan leveys $L_4$	7,5 mm
Terän koko	7 mm
Asetuskulma $\kappa$	95 astetta
ISO-koodi pidin	E10H SVLCR/L07
Hyötysyvyys $T$	5 mm
varren Ø $D_5$	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------