

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261332 12/07
GTIN	4062406283568
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	125 mm
Kaulan leveys L ₄	9 mm
Terän koko	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15,5 mm
Pään pituus L ₁	40 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Asetuskulma κ	95 astetta
Keskisiirto L ₃	9 mm
ISO-koodi pidin	E12K SVLCR/L07
Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------