

Garant**Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261332 8/05
GTIN	4062406283544
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	95 astetta
Kiinnityspituus L ₂	7,5 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Terän koko	5 mm
Kaulan leveys L ₄	6 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Kokonaispituus L	80 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	9,2 mm
Keskisiirto L ₃	5 mm
ISO-koodi pidin	E08F SVLCR/L05
Pään pituus L ₁	26 mm
Hyötisyvyys T	3 mm
varren Ø D ₅	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 26	269028 26
---------------------------------	-----------