

Garant**Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261333 12/07
GTIN	4062406283605
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	E12K SVLCR/L07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	15,5 mm
Pään pituus L_1	40 mm
Kaulan leveys L_4	9 mm
Keskisiirto L_3	9 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L_2	11 mm
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Asetuskulma κ	95 astetta
Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D_5	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	8xD
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------