

Garant**Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261333 10/07
GTIN	4062406283599
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	95 astetta
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
ISO-koodi pidin	E10H SVLCR/L07
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12,5 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kokonaispituus L	100 mm
Keskisiirto L ₃	7 mm
Kaulan leveys L ₄	7,5 mm
Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM
Sisäjäähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------