

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261333 16/07
GTIN	4062406285517
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	150 mm
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Asetuskulma κ	95 astetta
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
ISO-koodi pidin	E16M SVLCR/L07
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	55 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	14,5 mm
Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D <sub>5</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------