

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261336 16/07
GTIN	4062406285555
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	55 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	12,9 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kokonaispituus L	150 mm
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
ISO-koodi pidin	E16M SVVCR/L07
Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D <sub>5</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------