

Garant**Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261337 10/07
GTIN	4062406285579
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	12,5 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Pään pituus L_1	32 mm
Kaulan leveys L_4	6,8 mm
Keskisiirto L_3	8 mm
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Kiinnityspituus L_2	9 mm
ISO-koodi pidin	E10H SVVCR/L07
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D_5	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------