

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261342 12/07
GTIN	4062406285623
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
ISO-koodi pidin	E12K SV95CR/L07
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	9 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Terän koko	7 mm
Asetuskulma κ	95 astetta
Keskisiirto L <sub>3</sub>	9 mm
Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------