

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Varren-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261342 16/07
GTIN	4062406285630
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	150 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	12,9 mm
ISO-koodi pidin	E16M SV95CR/L07
Terän koko	7 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Asetuskulma κ	95 astetta
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Pään pituus L <sub>1</sub>	55 mm
Hyötysyvyys T	8 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------