

Garant**Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261337 16/07
GTIN	4062406285593
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	72,5 astetta
Kaulan leveys L_4	12,9 mm
ISO-koodi pidin	E16M SVVCR/L07
Pään pituus L_1	55 mm
Kiinnityspituus L_2	15 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Terän koko	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Keskisiirto L_3	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	19,5 mm
Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D_5	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------