

Garant**Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261337 12/07
GTIN	4062406285586
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Keskisiirto L ₃	9 mm
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kaulan leveys L ₄	9 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15,5 mm
Pään pituus L ₁	40 mm
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
ISO-koodi pidin	E12K SVVCR/L07
Asetuskulma κ	72,5 astetta
Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D ₅	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------