

Garant**Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261343 16/07
GTIN	4062406285678
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	E16M SV95CR/L07
Kaulan leveys L ₄	12,9 mm
Pään pituus L ₁	55 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Terän koko	7 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Asetuskulma κ	95 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	19,5 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Hyötysyvyys T	8 mm
varren Ø D _s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------