

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261343 10/07
GTIN	4062406285654
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	E10H SV95CR/L07
Asetuskulma κ	95 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Terän koko	7 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	6,8 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	32 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Hyötysyvyys T	5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------