

**Garant****Poratanko KM, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261343 12/07
GTIN	4062406285661
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Keskisiirto L <sub>3</sub>	9 mm
Terän koko	7 mm
Kaulan leveys L <sub>4</sub>	9 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Asetuskulma κ	95 astetta
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
ISO-koodi pidin	E12K SV95CR/L07
Hyötysyvyys T	6 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------