

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261356 10/07
GTIN	4062406285692
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	100 mm
Terän koko	7 mm
Kaulan leveys L ₄	6,8 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	12,5 mm
ISO-koodi pidin	A10H SVXCR/L07
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Pään pituus L ₁	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Keskisiirto L ₃	7 mm
Asetuskulma κ	113 astetta
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------