

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ulkonema L ₁	36 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15,5 mm
Keskisiirto L ₃	9 mm
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
ISO-koodi pidin	A12K SVXCR/L07
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Asetuskulma κ	113 astetta
Kokonaispituus L	125 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D ₅	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyypin 27

269028 27