

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Ulkonema L_1	48 mm
Keskisiirto L_3	11 mm
Kiinnityspituus L_2	15 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	19,5 mm
ISO-koodi pidin	A16M SVXCR/L07
Kokonaispituus L	150 mm
Terän koko	7 mm
Asetuskulma κ	113 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D_s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyypin 27

269028 27