

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261356 8/05
GTIN	4062406285685
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kaulan leveys L_4	6 mm
Pään pituus L_1	15 mm
Kiinnityspituus L_2	7,5 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
ISO-koodi pidin	A08F SVXCR/L05
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	9,2 mm
Terän koko	5 mm
Asetuskulma κ	113 astetta
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Keskisiirto L_3	5 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D_s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 26	269028 26
---------------------------------	-----------