

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 10/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L_1	22 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	12,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Kaulan leveys L_4	6,8 mm
Asetuskulma κ	113 astetta
Kokonaispituus L	100 mm
ISO-koodi pidin	A10H SVXCR/L07
Keskisiirto L_3	7 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kiinnityspituus L_2	9 mm
Terän koko	7 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D_s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------