

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261357 12/07
GTIN	4062406285746
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	125 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
ISO-koodi pidin	A12K SVXCR/L07
Kiinnityspituus L ₂	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	15,5 mm
Ulkonema L ₁	36 mm
Terän koko	7 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Asetuskulma κ	113 astetta
Keskisiirto L ₃	9 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27

269028 27