

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261357 16/07
GTIN	4062406285753
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	150 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
ISO-koodi pidin	A16M SVXCR/L07
Ulkonema L <sub>1</sub>	48 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	19,5 mm
Terän koko	7 mm
Asetuskulma κ	113 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	15 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D <sub>5</sub>	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
SisäJÄÄHDYTYS	kyllä
Käyttö	PitkittäisSORVAUS, sisäpuolinen

Tuotetyyppi

SisäSORVAUSPIDIN

---

**Tarvikkeet**

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27

269028 27