

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 8/05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	80 mm
Asetuskulma κ	113 astetta
Pään pituus L ₁	15 mm
ISO-koodi pidin	A08F SVXCR/L05
Sopiva kääntöterä	VC.. 0501..
Keskisiirto L ₃	5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	9,2 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 26
Terän koko	5 mm
Kiinnityspituus L ₂	7,5 mm
Kaulan leveys L ₄	6 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D _s	8 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 26	269028 26
---------------------------------	-----------