

**Garant****Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 12/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261368 12/07
GTIN	4062406285784
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Asetuskulma κ	113 astetta
Pään pituus L <sub>1</sub>	40 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	9 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
ISO-koodi pidin	E12K SVXCR/L07
Terän koko	7 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Ulkonema L <sub>1</sub>	96 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D <sub>5</sub>	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------