

Garant**Poratanko KM, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261368 16/07
GTIN	4062406285791
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnityspituus L ₂	15 mm
ISO-koodi pidin	E16M SVXCR/L07
Asetuskulma κ	113 astetta
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Terän koko	7 mm
Ulkonema L ₁	128 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	19,5 mm
Keskisiirto L ₃	11 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Pään pituus L ₁	55 mm
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D ₅	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------