

Garant**Poratanko KM, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/07mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261369 16/07
GTIN	4062406285838
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Asetuskulma κ	113 astetta
Kiinnityspituus L_2	15 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	19,5 mm
Ulkonema L_1	128 mm
Pään pituus L_1	55 mm
Terän koko	7 mm
ISO-koodi pidin	E16M SVXCR/L07
Kokonaispituus L	150 mm
Keskisiirto L_3	11 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 0702..
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 27
Hyötysyvyys T	3 mm
varren Ø D_5	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	8×D
Lastuava aine	KM

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 27	269028 27
---------------------------------	-----------